

アース線キット取扱説明書


■実装例

【 NAC、NBC、NFC、NGC 】

NFC、NGC V仕様は、「V仕様 フロントドア・リアドアのアース線取付け図」を参照する。

NFC、NGC W=800未満は、「リヤドアのアース線取付け図」を参照する。

NFC、NGC W=800は、「観音扉のアース線取付け図」を参照する。



アース線キット

型番：NPO-EWK-01

■梱包内容

照 番	名 称	個 数
①	アース線 100mm	4
②	アース線 200mm	1
③	アース線 350mm	3

名 称	個 数
タブ端子 φ4.2	7
タブ端子 φ5.7	2
皿バネ付き六角ナット M4	2
タッピング バインド M4x6	2
バインド M4x10	7
バインド M5x10	6
歯付き座金 M4	9
歯付き座金 M5	6

(注) 歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間に入れる。

アース線・ビスは、最大本数入っています。
不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。


取付位置

取付け箇所	使用ビス(照 番)	取付位置コメント
A	バインド M5x10 歯付き座金 M5	Hフレームの最下部 M5(フロント側)
		Hフレームの最下部 M5(リヤ側)
		フロントドア・リヤドアのドア軸コーナ M5
B	バインド M4x10 歯付き座金 M4	フロントドアの M4
		トップリヤWフレームの中央部 M4 観音扉の M4
C	バインド M4x10 歯付き座金 M4 皿バネ付き六角ナット M4	側板の φ4.2
D	タッピング バインド M4x6 歯付き座金 M4	後板の中央部 φ3.5
		天板の φ3.5 リヤドアの φ3.5

【 V仕様 フロントドア・リアドアのアース線取付け図 】

■実装例


NFC、NGC V仕様の時



【 リヤドアのアース線取付け図 】

■実装例


NFC、NGC W=800未満の時



【 観音扉のアース線取付け図 】

■実装例

NFC、NGC W=800の時



IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp